


复合式呼吸阀的口径选择

1. 在正压管道上，当管道为水平时，每500米沿管一口复合式呼吸阀，阀的口径大小为管道通径的1/2。
2. 在DN100的管道上选择DN100的呼吸阀。

4	密封圈	丁腈橡胶或三元乙丙橡胶
5	阀瓣室	铝合金不锈钢
6	呼吸瓣	铝合金不锈钢
7	顶塞	不锈钢外包橡胶



外形及安装尺寸

产品型号	公用通径	D	D1	H	B	n-Φd
AEX01-10-50	50	155	125	548	240	4-19
AEX01-10-80	80	211	160	548	240	8-19
AEX01-10-100	100	238	180	687	282	8-19
AEX01-10-150	150	290	240	787	370	8-23
AEX01-10-200	200	342	295	905	422	8-23
AEX01-10-250	250	410	350	910	470	12-23
AEX01-10-300	300	464	400	920	-	12-23

